

 Atlas Copco

Spärrskruvdragare (tryckluft), Typ: W2630



Beställningsdata

Ordernummer	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig \emptyset . Omställbar spärrskruvdragare med varvtalsreglering i kompakt utförande med glasfiberarmerat komposithölje som ger god isolering mot kyla. Frånluftsmunstycket kan vridas 360°.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

bullernivå	86 dB(A)
max skruv- \emptyset (8.8–12.9)	M14
tillverkarens beteckning	W2630
rekommenderad slangdimension (invändig \emptyset)	10 mm
Längd	307 mm
mått verktygshållare	1/2 tum
momentintervall	25 - 80 Nm
maximal luftförbrukning	660 l/min

maximalt varvtal:	200 min ⁻¹
vikt	1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN	10,5 m/s ²
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare