

DYMO**Märkmaskin, Typ: LM360D****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning.

OBS!:

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.**

Teknisk beskrivning

passande märkbandskassett	D1
bandklippning	manuell
antal textstilar	7
maximal teckenhöjd	14,9 mm

Typ	LM360D
antal teckenstorlekar	7
Längd	150 mm
antal textrader	2
antal teckenbredder	3
antal tecken i fönstret	2×14
nätadapter	Inklusive
Bredd	197 mm
teckenfärg	svart
tangentbordslayout	QWERTZ
Antal tillgängliga tecken/symboler	221
möjliga bandbredder	6; 9; 12; 19 mm
vikt inklusive batteri	621 g
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
höjd	71 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	Dymo 360D
Produktslag	Märkmaskin

Tillbehör

Märkbandskassett 6 mm×7 m polyester Typ W	085530 W
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ Y	085520 Y
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ T	085520 T
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ W	085550 W
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ R	085520 R

Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ T	085550 T
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ W	085520 W
Märkbandskassett 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ R	085550 R
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ W	085560 W
Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester Typ W	085540 W
Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester Typ Y	085540 Y
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ Y	085550 Y