

 Atlas Copco

Spärrskruvdragare (tryckluft), Typ: W2621



Beställningsdata

Ordernummer	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø. Omställbar spärrskruvdragare med varvtalsreglering i kompakt utförande med glasfiberarmerat komposithölje som ger god isolering mot kyla. Frånluftsmunstycket kan vridas 360°.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	3/8 tum
vikt	1,1 kg
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximalt varvtal:	170 min ⁻¹
Längd	271 mm
bullernivå	87 dB(A)
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M12
momentintervall	5 - 68 Nm

maximal luftförbrukning	600 l/min
maximala vibrationer enligt EN	15 m/s ²
tillverkarens beteckning	W2621
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare