

DYMO**Märkmaskin, Typ: LM420P****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar. Slank skrivare med **ABC-knappsats** och stor 4-raders display med bakgrundsbelysning och förhandsgranskning av utskrift. USB-anslutning.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning.

OBS!:

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.**

Teknisk beskrivning

antal tecken i fönstret	4x30
antal textrader	1 – 4

bandklippning	manuell
maximal teckenhöjd	14,9 mm
Bredd	104 mm
Antal tillgängliga tecken/symboler	325
antal teckenbredder	8
Längd	215 mm
passande märkbandskassett	D1
möjliga bandbredder	6; 9; 12; 19 mm
Typ	LM420P
nätadapter	Inklusive
antal teckenstorlekar	7
teckenfärg	svart
antal textstilar	12
tangentbordslayout	ABC
anmärkning	USB
vikt inklusive batteri	415 g
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
höjd	57 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
tillverkarens beteckning	420P
Produktslag	Märkmaskin

Tillbehör

Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ R	085520 R
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ Y	085520 Y
Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester Typ Y	085540 Y

Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ T	085550 T
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ W	085560 W
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ Y	085550 Y
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ R	085550 R
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ T	085520 T
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ W	085520 W
Märkbandskassett 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Märkbandskassett 6 mm×7 m polyester Typ W	085530 W
Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester Typ W	085540 W
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ W	085550 W