



Skruvdragare med momentfrånslag (tryckluft), Typ: S2426L



Beställningsdata

Ordernummer	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø.

- **Exakt, slitagefri frånslagskoppling.**
- **Hög vridmomentnoggrannhet.**

Mycket lämplig för serieskruvdragning med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3 (se nr 674200 och följande).

Oljefri – ingen extra tryckluftsoljare krävs.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	S2426L
mått verktygshållare	1/4 tum
maximal luftförbrukning	360 l/min
bullernivå	73 dB(A)
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M4
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
vikt	0,9 kg

momentintervall	1,2 - 2,6 Nm
maximalt varvtal:	1500 min ⁻¹
Utförande	Stav
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
anslutningsgänga	BSP
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
Produktslag	Skruvdragare