

 Atlas Copco

Skruvdragare (tryckluft), Typ: S2326



Beställningsdata

Ordernummer	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig \varnothing . Mångsidigt användbar skruvdragare med 1/4 tum insexsnabbyteschuck för klingor E 6,3 (se nr 674200 och följande), omkopplingsbar för **höger- / vänstergång**.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

bullernivå	83 dB(A)
tillverkarens beteckning	S2326
momentintervall	upp till 4,5 Nm
maximalt varvtal:	2400 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	336 l/min
rekommenderad slangdimension (invändig \varnothing)	6,3 mm

max skruv-Ø (8.8–12.9)	M6
vikt	0,8 kg
Längd	178 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Bitshållare	F 6,3
Produktslag	Skruvdragare