



Skruvdragare (tryckluft), Typ: S2305



Beställningsdata

Ordernummer	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig \varnothing . Mångsidigt användbar skruvdragare med 1/4 tum insexsnabbyteschuck för klingor E 6,3 (se nr 674200 och följande), omkopplingsbar för **höger- / vänstergång**.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	336 l/min
bullernivå	83 dB(A)
tillverkarens beteckning	S2305
rekommenderad slangdimension (invändig \varnothing)	6,3 mm
momentintervall	upp till 12 Nm
maximalt varvtal:	750 min ⁻¹

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M8
vikt	0,9 kg
Längd	198 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Bitshållare	F 6,3
Produktslag	Skruvdragare