

**Garant****Snabbytesadapter, Weldon för invändig mutter ER 25, spänn-Ø: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319763 10
GTIN	4062406328788
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

**Fördel:**

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

**Användningsdata:**

För borrar- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	35,9 mm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3
Utvändig-Ø D	41 mm
Produktslag	Snabbytesadapter

