


**Garant****Snabbytesadapter, knivhuvud med utvändig mutter ER 32, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319767 16     |
| GTIN         | 4062406328863 |
| Artikelklass | 31V           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

**Fördel:**

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

**Användningsdata:**

För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

**Teknisk beskrivning**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| utkragningslängd A-mått | 34 mm            |
| Invändig                | ja               |
| Rundgångsnoggrannhet    | ≤ 3              |
| Utvändig-Ø D            | 49 mm            |
| Produktslag             | Snabbytesadapter |

