

Garant**Snabbytesadapter, Weldon för invändig mutter ER 32, spänn-Ø: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319764 10
GTIN	4062406328825
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

Fördel:

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

Användningsdata:

För borrh- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	33,5 mm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3
Utvändig-Ø D	45 mm
Produktslag	Snabbytesadapter

