

**DYMO****Märkmaskin, Typ: 4200****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 4200
GTIN	3501170955970
Artikelklass	08U

**Beskrivning****Utförande:**

**Robusta, mobila** märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar. **Robust industrietikettskrivare** för enkel påskrift av kablar, strömbrytare, hyllor m.m. **Snabbknappar** för eltekniska symboler som används ofta.

**Användningsdata:**

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

**leveransinnehåll:**

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning. **Utan batteri och nätdel.**

**OBS!:**

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.**

**Teknisk beskrivning**

nätadapter	Tillbehör
tangentbordslayout	QWERTZ

passande märkbandskassett	RHINO
Bredd	127 mm
Längd	181 mm
teckenfärg	svart
antal teckenstorlekar	7
maximal teckenhöjd	13 mm
antal teckenbredder	2
bandklippning	manuell
Typ	Rhino 4200
möjliga bandbredder	6; 9; 12; 19 mm
antal textstilar	5
antal tecken i fönstret	11
antal textrader	1 – 4
Antal tillgängliga tecken/symboler	50
anmärkning	Etikettminne
vikt inklusive batteri	770 g
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
höjd	62 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
tillverkarens beteckning	Rhino 4200
Produktslag	Märkmaskin

## Tillbehör

Märkbandskassett 12 mm×3,5 m nylon Typ W	085515 W
Märkbandskassett 12 mm×5,5 m vinyl Typ W	085517 W
Nätadapter för nr 085500	085570