

Garant**Hyllskåp utan dörr, Höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	945009 2000
GTIN	4062406331993
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Hyllskåp i 30×11G. Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllplan till hyllskåp finns under nr 944061, 944065.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	30
vikt	45 kg
Bredd	750 mm
Skåpfronter	öppen
höjd	2000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej

djup i G	11
effektiv höjd	1845 mm
Djup	275 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp