

**Garant****Hyllskåp utan dörr, Höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	945009 1000
GTIN	4062406331986
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Hyllskåp i 30×11G. Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035.

**OBS!:**

Hyllplan till hyllskåp finns under nr 944061, 944065.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

bredd i G	30
Bredd	750 mm
djup i G	11
höjd	1000 mm
Skåpfronter	öppen
vikt	39 kg

Djup	275 mm
effektiv höjd	845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp