


**Storpack HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, 5 st, Ø d11 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	GG5704 5
GTIN	4062406335427
Artikelklass	GGN

Beskrivning**Utförande:**

Mått liknande DIN 6527. **Optimerad specialkordelprofil för grovfräsning. Mycket hög spånaskiljningskapacitet.**

Som nr 205704.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Teknisk beskrivning

Hörnfavinkel	45 grad
Spiralvinkel	45 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfasbredd vid 45°	0,25 mm
Skär-Ø D _c	5 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	4

Matning f_z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
totallängd L	54 mm
Skärlängd L_c	9 mm
Tolerans nom.-Ø	d11
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,028 mm
Innehåll	5
Serie	Pro Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	HR
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	135 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	45 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		

vått minimal	mindre lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	mindre lämplig

Tillbehör

HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräsHPC Ø d11 DC 5 mm	205704 5
--	----------