



VDE sortiment "speedE® II" set 1, Typ: 1



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 667268 1 |
| GTIN | 4010995443184 |
| Artikelklass | 60N |

Beskrivning

Utförande:

Snabbare arbete tack vare den elektroniska skruvdragningen via 2 kapacitetssteg: 0,4 Nm och 1,0 Nm. Därmed öppnas en ny bandbredd av tillämpningar. För båda kapacitetsstegen finns en integrerad materialskyddsfunktion som slår ifrån skruvfunktionen när åtdragningsmomentet 0,4 Nm resp. 1,0 Nm uppnås. Du kan fortsätta att dra åt för hand utan att använda den elektroniska spärren. Användarens handkraft avgör det största åtdragningsmomentet. Den inbyggda ringlysdioden ger en optimal belysning av skruven under skruvdragningen. Hållare och klingor **helisolerade upp till 1000 V** enligt **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

leveransinnehåll:

E-skruvdragare handtag speedE® II
1 st slimBit SL 0,6×3,5; längd klinga: 75 mm.
1 st PowerBit SL/PZ2; längd klinga: 75 mm.
USB-laddare (utan nätadapter).
2 st uppladdningsbara litiumjonbatterier.
1 stabil plastbox L-BOXX® Mini

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Förvaring i | Plastbox |

| | |
|--------------------------|---|
| Batterityp | Litiumjon |
| max. åtdragningsmoment | 1 Nm |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Drivprofil | Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz |
| Antal delar | 7 |
| Antal ingående batterier | 2 |
| Utbytbart batteri | ja |
| Batterispänning | 4,2 V |
| batterikapacitet | 1,5 Ah |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Produktslag | Skruvmejslar |