



Sladdlös mutterdragare, Typ: 71150864



Beställningsdata

Ordernummer	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Akkumulator-slagskruvdragare med **borstlös motor och vridmomentinställning i 6 steg**. Robust slagtransmission i metall och ergonomisk hantering tack vare mjuk beläggning.

- **3/4 tum fyrkantfäste.**
- **1 050 Nm största vridmoment.**
- **med multivolt-gränssnitt.**

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive L-BOXX. **Utan batteri och laddare**, med transportväska.

OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit hittas under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
Antal ingående batterier	0
maximalt vridmoment	1050 Nm

Batterityp	Litiumjon
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M27
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 18 V
slaghastighet	0 - 2200 min ⁻¹
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
typisk användning	Heavy Duty
tillverkarens beteckning	ASCD 18-1000
mått verktygshållare	3/4 tum
maximala vibrationer enligt EN	12,9 m/s ²
vikt	3 kg
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073835 FE12
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073837 FE12