



## Batteridrivnen kantfräs handstyrd, Typ: AKFH18-5



### Beställningsdata

Ordernummer	078124 AKFH18-5
GTIN	
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

Kraftfull batteridrivnen kantfräs för optimal förberedelse av påföljande beläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggsplatsen. Batteridrivna kantfräsar upp till 5 mm.

#### leveransinnehåll:

1 maskin inkl. 45° fräshuvud (utan styrrulle, utan vändskärsplattor), 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvdragare TX 15, 1 verktygsväska av plast.

#### OBS!:

Erforderliga tillbehör finns i vår eShop från nr 078136 – 078138.

Passande batteridrivna starterset finns under nr 073832 storlek 9260431501.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	AKFH 18-5 Select
vikt	3 kg
fasvinkel	45 grad
Antal ingående batterier	15
Tomgångsvarvtal	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>
skiv-Ø	98 mm
Radie	2,5 mm

Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin

## Tillbehör

Klämskrivsatsför kantfräs Typ 3135007600	078139 3135007600
Vändskärsplattor, sats Typ 6430200201	078138 6430200201
Vändskärsplattor, sats Typ 6430200101	078138 6430200101
Styrrulle Typ 6430300101	078136 6430300101