



Kantfräs handstyrd, Typ: KFH17-8R



Beställningsdata

Ordernummer	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

Universellt användbar kantfräs med booster-teknik för optimal förberedelse av svetsfogar och av påföljande beläggningar. Ej tröttande arbete med FEIN **ErgoGrip**. Kantfräsar upp till 8 mm.

leveransinnehåll:

1 maskin (utan fräshuvud, utan styrrulle, utan vändskärsplattor), 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 5 mm, 1 Torx-skruvdragare TX 15, 1 verktygsväska av plast.

OBS!:

Erforderliga tillbehör finns i vår eShop från nr 078136 – 078138.

Teknisk beskrivning

Radie	3 mm
vikt	4,6 kg
kabellängd	4 m
effektförbrukning	1700 W
skiv-Ø	118 mm
tillverkarens beteckning	KFH 17-8 R
fasvinkel	30 grad

fasvinkel	45 grad
Tomgångsvarvtal	2300 - 7500 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin

Tillbehör

Kantfräsar Typ 6430100101	078137 6430100101
Klämskrivsatsför kantfräs Typ 3135007500	078139 3135007500
Vändskärsplattor, sats Typ 6430200601	078138 6430200601
Styrrulle Typ 6430300401	078136 6430300401
Styrrulle Typ 6430300201	078136 6430300201
Vändskärsplattor, sats Typ 6430200401	078138 6430200401