

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 12X1****Beställningsdata**

Ordernummer	139260 12X1
GTIN	4045197509482
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Den **innovativa polygonformen** för ett brett användningsspektrum. Mycket lämplig för kromnickelstål.

Uppfyller DIN 374.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	6
Antal skär Z	6
Gäng-Ø	12 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
totallängd L	100 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	11,55 mm
Gängdjup	36 mm
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M12×1
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF

Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	blå
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
CuZn	lämplig	22 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		