



## Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: M18TAL



### Beställningsdata

Ordernummer	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Artikelklass	07A

### Beskrivning

**Utförande:**

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka. Bygglampan ger en komplett 360-gradersbelysning och är en idealisk lösning för ytbelysning och även för underupparbete.

**Passar till:**

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

**leveransinnehåll:**

**Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.**

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	M18TAL-0
Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	2200 lm
Antal ingående batterier	15
Ljusflöde steg 2	1100 lm

ATEX-zon	ingen
Batterispänning	18 V
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

---

## Tillbehör

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55