



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 38 delar, Typ: 38



### Beställningsdata

Ordernummer	630345 38
GTIN	4018754323241
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2,5 – M8. För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8. För insexskruvar med gänga M4 – M8. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5–M8.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser för 12-kant: 10 st nr 630950 storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Hylsnyckelinsatser för utvändiga Torx®: 6 st nr 631500 storlek E4; E5; E6; E7; E8; E10

Skruvmejselhylsor för Phillips: PH1; PH2

Skruvdragarinsatser för invändig sexkant: 5 st nr 631710 storlek 3; 4; 5; 6; 8

Skruvmejselhylsor för invändig Torx®: 9 st nr 631801 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

t-handtag QR: 1 st nr 633050 storlek 116

skaft-handtag QR: 1 st nr 632950 storlek 150

förlängare QR: 2 st nr 632545 storlek 50; 150

universalknut QR: 1 st nr 633550 storlek 1/4

spärrskaft QR: 1 st nr 632355 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

## Teknisk beskrivning

Antal delar	38
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	5-13 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Material	Chrome-Alloy-Steel
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Yta	förkromad (flagningsäkert)
med QuickRelease	ja
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm	631710 5
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX20	631801 TX20
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	630950 13

12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	630950 10
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX25	631801 TX25
Förlängare, 1/4 tumQuickRelease totallängd 50 mm	632545 50
Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötareQuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	630950 5,5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 3 mm	631710 3
T-handtag, 1/4 tumQuickRelease totallängd 116 mm	633050 116
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E8	631500 E8
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX30	631801 TX30
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
Instickshandtag 1/4 tumQuickRelease totallängd 150 mm	632950 150
Kardanknut 1/4 tumQuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E7	631500 E7
Förlängare, 1/4 tumQuickRelease totallängd 150 mm	632545 150
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	630950 11
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX8	631801 TX8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 6 mm	631710 6
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	630950 8
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX15	631801 TX15
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	630950 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX10	631801 TX10
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	630950 7
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX27	631801 TX27
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E10	631500 E10
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E4	631500 E4

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	630950 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 8 mm	631710 8
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	630950 9
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX40	631801 TX40
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631000 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
12-kantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	630950 12
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 4 mm	631710 4