

Garant GRIDLINE

**Städskåp Bredd 40G med slagdörrar helt av plåt, höjd mm/Typ: 2000-1****Beställningsdata**

Ordernummer	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Förzinkade hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Perforering 9×9 mm i 37 mm-raster i indelningshurtsen, lämplig för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

**leveransinnehåll:**

Praktisk indelning med 3 hyllplan bredd 20G. Extra hyllplan bredd 20G med klädkroklister nr (med 3 krokar).

**leveransinnehåll:**

Klädkroklister nr 940610: 1

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016 **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med alla GridLine-skåp ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa. Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1000 mm
vikt	84 kg
effektiv höjd	1840 mm
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
bredd i G	40
djup i G	20
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Städskåp

## Tillbehör

Klädkrokslist för skåp-/sektionsbredd i G 40	940610 40
--	-----------