



Metallsågband 27×2450, Tänder per tum: 5/8



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 173580 5/8 |
| GTIN | 4045197253897 |
| Artikelklass | 16F |

Beskrivning

Utförande:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobolt: Högeffektivt bimetallsågband med högkromhaltigt fjäderbandstål som bärande band och koboltlegerade (M42) HSS-tandspetsar (67–69 HRC).
Extremt hårda tandspetsar, flexibelt bärande band.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------|--------|
| Tjocklek | 0,9 mm |
| Bredd | 27 mm |

| | |
|--------------|-------------------|
| Längd | 2450 mm |
| Tandning | combi |
| Spånvinkel | 0 grad |
| Skärmaterial | HSS Co 8 |
| Produktslag | Metallbandsågblad |