



## Styrtapp, Storlek / tappdiameter: 0/6,7mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 156750 0/6,7  |
| GTIN         | 4033591016118 |
| Artikelklass | 16C           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Styrtapp fast:** gasnitrerad, finsvarvad.

**Roterande tapp:** kantzonshärdad, slipad.

Storlek 01/2,4 till 1/8,4 – **fast styrtapp.**

Storlek 1/8,5 till 1/18 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Storlek 2/11,5 till 2/13 – **fast styrtapp.**

Storlek 2/14 till 2/32 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

#### Användningsdata:

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720 strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreggar för optimal spån borttagning.

### Teknisk beskrivning

|             |          |
|-------------|----------|
| tapp-Ø      | 6,7 mm   |
| totallängd  | 59 mm    |
| Skaft-Ø     | 4 mm     |
| Produktslag | Styrtapp |