

## Skrivbord med elektrisk höjdställning vit, Bredd: 1800mm



### Beställningsdata

Ordernummer	974030 1800
GTIN	4044917444560
Artikelklass	91Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Skrivbord med elektrisk höjdställning med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av massivt T-fotstativ på ställbara fötter. Elektrisk höjdställning **740 – 1230 mm**. Motor med mjukstart och mjukstopp. Bordsskiva melaminhartsbelagd med slagtåliga ABS-kanter. Åkshastighet vid höjdställning 25 mm/s (utan last).

**Färg:** Stativ och skiva vita.

#### OBS!:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

### Teknisk beskrivning

arbetskiva (tjocklek)	19 mm
Bredd	1800 mm
Djup	800 mm
höjdställningsområde	740 - 1230 mm
vikt	44 kg
maximal bärförmåga	70 kg
Utförande	elektriskt höjdställbar
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	19 mm

Produktlag

Skrivbord