

LED-bordslampa, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	928653 12
GTIN	7612176079730
Artikelklass	97G

Beskrivning

Utförande:

Energieffektiv LED-bordslampa av aluminium med yttäckande, homogen, skugg- och bländfri belysning. Dimbar med manöverknapp i lamphuvudet i 5 steg, med memoryfunktion. Med stabilt stativ av aluminium, fotdiameter 180 mm. Färgtemperatur neutralvit 4 000 K.

Lampan innehåller inbyggda LED-lampor.

Dessa lampor kan inte bytas ut.

Brinntid: 20 000 timmar.

Största höjd: 570 mm.

Största utliggning: 740 mm.

Teknisk beskrivning

Ljusfärg	neutralvit
armaturens höjd	22,5 mm
antal lysdioder	24
effektförbrukning	12 W
armaturens längd	425 mm

Belysning	Lysdiodlampa
Ljuskällan utbytbar	nej
armaturens bredd	46 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Bärarm räckvidd	470 mm
färgtemperatur	4000 K
Strömbrytare	ja
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa