

## Multikomfort svängarm för bordsfastsättning, antal leder: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	928294 1
GTIN	4009729068304
Artikelklass	91P

### Beskrivning

#### Utförande:

Tredimensionell momentsvängarm av aluminium och plast, med gastryckfjäder för bekväm och ergonomisk inställning av monitorn. Svängområde vågrätt 180° och lodrätt 75°, monitorn kan lutas. Vågrät positionering av monitorn möjlig.

Enkel monitorfastsättning tack vare QuickRelease med enhandsmanövrering. Kabeldragning genom plastlock. Flexibel fastsättning (tving, kabelhål- och borrhuvfastsättning) för bordskivtjocklek 10 – 50 mm.

Största monitorbredd 656 mm resp. 27 tum. Vridbar 360° med inställbart stopp vid 180°.

#### Användningsdata:

Platta bildskärmar med fastsättningsstandard VESA 75/100, för 2 – 7 kg.

#### Lackering:

Silver.

### Teknisk beskrivning

svängarmens utliggning	333 mm
svängområde	360 grad
lyftförmåga	2 - 7 kg

Svängningsvinkel

75 grad

Produktslag

Bildskärms-/tangentsbordshållare