

**Garant****Snabbytesadapter, kopierfräs med utvändig mutter ER 25, gängaM: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	319776 M12
GTIN	4062406343637
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

**Fördel:**

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

**Användningsdata:**

För borrar- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Rundgångsnoggrannhet:  $\leq 3$

Utvändig-Ø D: 41,7 mm

utkragningenslängd A-mått: 27,5 mm

**Teknisk beskrivning**

utkragningenslängd A-mått	27,5 mm
---------------------------	---------

Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3
Utvändig-Ø D	41,7 mm
Produktslag	Snabbytesadapter