

Garant**Snabbytesadapter, kopierfräs för invändig mutter ER25, gängaM: M12****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319779 M12 |
| GTIN | 4062406343705 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

Fördel:

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

Användningsdata:

För borrar- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Utvändig-Ø D: 41 mm

utkagningslängd A-mått: 14,9 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------|
| utkagningslängd A-mått | 14,9 mm |
| Invändig | ja |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 |

| | |
|--------------|------------------|
| Utvändig-Ø D | 41 mm |
| Produktslag | Snabbytesadapter |