

Garant**Snabbytesadapter, kopierfräs för invändig mutter ER 32, gängaM: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	319781 M16
GTIN	4062406343743
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

Fördel:

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

Användningsdata:

För borrar- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Utvändig-Ø D: 45 mm

utkagningslängd A-mått: 12,5 mm

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	12,5 mm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3

Utvändig-Ø D	45 mm
Produktslag	Snabbytesadapter