

**Styrtapp, Storlek / tappdiameter: 0/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156750 0/6
GTIN	4033591016064
Artikelklass	16C

**Beskrivning****Utförande:**

**Styrtapp fast:** gasnitrerad, finsvarvad.

**Roterande tapp:** kantzonshärdad, slipad.

Storlek 01/2,4 till 1/8,4 – **fast styrtapp.**

Storlek 1/8,5 till 1/18 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Storlek 2/11,5 till 2/13 – **fast styrtapp.**

Storlek 2/14 till 2/32 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

**Användningsdata:**

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720 strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreggar för optimal spånborttagning.

**Teknisk beskrivning**

tapp-Ø	6 mm
totallängd	59 mm
Skaft-Ø	4 mm
Produktslag	Styrtapp