



Styrtapp, Storlek / tappdiameter: 0/8,4mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 156750 0/8,4 |
| GTIN | 4033591016187 |
| Artikelklass | 16C |

Beskrivning

Utförande:

Styrtapp fast: gasnitrerad, finsvarvad.

Roterande tapp: kantzonshärdad, slipad.

Storlek 01/2,4 till 1/8,4 – **fast styrtapp.**

Storlek 1/8,5 till 1/18 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Storlek 2/11,5 till 2/13 – **fast styrtapp.**

Storlek 2/14 till 2/32 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Användningsdata:

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720 strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreggar för optimal spån borttagning.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|----------|
| tapp-Ø | 8,4 mm |
| totallängd | 59 mm |
| Skaft-Ø | 4 mm |
| Produktslag | Styrtapp |