



Styrtapp, Storlek / tappdiameter: 0/8,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	156750 0/8,5
GTIN	4033591016194
Artikelklass	16C

Beskrivning

Utförande:

Styrtapp fast: gasnitrerad, finsvarvad.

Roterande tapp: kantzonshärdad, slipad.

Storlek 01/2,4 till 1/8,4 – **fast styrtapp.**

Storlek 1/8,5 till 1/18 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Storlek 2/11,5 till 2/13 – **fast styrtapp.**

Storlek 2/14 till 2/32 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Användningsdata:

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720 strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreggar för optimal spån borttagning.

Teknisk beskrivning

tapp-Ø	8,5 mm
totallängd	59 mm
Skaft-Ø	4 mm
Produktslag	Styrtapp