

**Vinkelslipmaskiner GWX, Typ: GWX13-125S****Beställningsdata**

Ordernummer	P07350 GWX13-125S
GTIN	3165140962292
Artikelklass	03C

Beskrivning**Utförande:**

- Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar som kan förloras eller extra verktyg.
- Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet.

leveransinnehåll:

Extrahandtag, skyddskåpa, kartong.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
effektförbrukning	1300 W
vikt	2,4 kg
anmärkning	Speed Selection
anmärkning	Vibration-Control
varvtalsområde	2800 - 11500 min ⁻¹
förpackning	kartong
tillverkarens beteckning	GWX 13-125S
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktslag

Vinkelslipmaskiner