

 GRIDLINE**Städskåp med dörrar helt av plåt, bredd mm / Modell: 1000-1****Beställningsdata**

Ordernummer	987001 1000-1
GTIN	4062406347192
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Fäste för förzinkade hyllplan i 25 mm raster.

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Håltagning i indelningshurtsen, för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

leveransinnehåll:

Praktisk indelning med 3 hyllplan bredd 20G. Extra perforerad panelinsats.

leveransinnehåll:

Easyfix krok nr 955505 storlek 50: 5

Easyfix krok nr 955605 storlek 60: 2

Easyfix hållare nr 955665 storlek 18-26: 2

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa.

Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm
Bredd: 1000 mm
Djup: 500 mm
effektiv höjd: 1840 mm
bredd i G: 40
djup i G: 20

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
bredd i G	40
Djup	500 mm
djup i G	20
effektiv höjd	1840 mm
Bredd	1000 mm
vikt	84 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Städskåp