

 GRIDLINE

Städskåp med dörrar helt av plåt, bredd mm / Modell: 750-1



Beställningsdata

Ordernummer	987001 750-1
GTIN	4062406347178
Artikelklass	9GI

Beskrivning

Utförande:

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Fäste för förzinkade hyllplan i 25 mm raster.

Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Håltagning i indelningshurtsen, för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

leveransinnehåll:

Praktisk genomgående indelning med 4 hyllplan bredd 13G.
Extra hyllplan bredd 13G med klädkroklis nr (med 3 krokar).

leveransinnehåll:

Klädkroklis nr 940610: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa.

Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm
Djup: 500 mm
effektiv höjd: 1840 mm
bredd i G: 30
djup i G: 20

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
djup i G	20
vikt	78 kg
effektiv höjd	1840 mm
höjd	2000 mm
bredd i G	30
Bredd	750 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Städskåp