

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidiga 2-skäriga vändskärspattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,9 mm
Hörnradie	0,8 mm
Vändskärstjocklek S	3.97 mm
ISO-kod vändskär	ANGX 10T308ZEER
Sort	HB9540
Skärmaterial	VHM

Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,8 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,6 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		