

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	213068 HART
GTIN	4062406355463
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga 2-skäriga vändskärspattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Typ	HÅRD
Matning f_z per tand	0,5 mm
Vändskärstjocklek S	3.97 mm
ISO-kod vändskär	ANGX 10T308ZESR
Sort	HB9715
Skärmaterial	VHM

Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,4 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,6 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
GG(G)	lämplig	355 m/min	K
Luft	lämplig		