



## Handkraftmätare DFG, mätområde: 2500N



### Beställningsdata

Ordernummer	479025 2500
GTIN	2050002070783
Artikelklass	47F

### Beskrivning

#### Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.

- **Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.**
- **Programmerbara funktionsknappar.**
- **Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.**
- **Mätvärdesminne.**
- **Statistisk utvärdering av lagrade värden.**
- **Gränssnitt för dataexport.**
- **Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

#### Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

### Teknisk beskrivning

noggrannhet	0,2 %
-------------	-------

upplösning	0,5 N
höjd	42 mm
Bredd	84 mm
Längd	191 mm
mätområde	250 - 2250 N
mätvärdesminne	50
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Dynamometer