

**Brotsch med MK-skaft, obelagd, MK: MK1****Beställningsdata**

Ordernummer	162500 MK1
GTIN	4045197089182
Artikelklass	120

**Beskrivning****Utförande:**

Med raka spår och med cylindriskt skaft och fyrkant.

**Användningsdata:**

För brotskning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar för MK-skaft.

**Teknisk beskrivning**

skaftstorlek □	8 mm
totallängd L	102 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	66 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 204
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig