

**Brotsch med MK-skaft, obelagd, MK: MK4****Beställningsdata**

Ordernummer	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Artikelklass	120

Beskrivning**Utförande:**

Med raka spår och med cylindriskt skaft och fyrkant.

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar för MK-skaft.

Teknisk beskrivning

skaftstorlek □	20 mm
totallängd L	179 mm
Skärlängd L _c	119 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 204
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		

Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig