

**Metallsågband 27×3660, Tänder per tum: 5/6H****Beställningsdata**

Ordernummer	173755 5/6H
GTIN	4045197275677
Artikelklass	12S

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX – produktionssågband** med hög skärförmåga.

**Användningsdata:**

**Kombitandning 0°** – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

**Kombitandning 10° – Universell** för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

**Normaltandning 0°** – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

**Normaltandning 10°** – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

**OBS!:**

**Inkörning av nytt band:** Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationsida.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	0,9 mm
Längd	3660 mm
Bredd	27 mm

Tandning	combi
Spånvinkel	±10 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad