



Hängselbyxa Highline, skiffergrå / svart, Konfektionsstorlek DE: 27



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091332 27 |
| GTIN | 4030913068541 |
| Artikelklass | 06I |

Beskrivning

Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion **Highline** av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocks fickor samt justerbart midjemått.

Snickarbyxa med justerbar midja.

- **Bröstlappsficka med lock och kardborrlås.**
- **Säkerhetslås på axelremmarna.**

Beskrivning:

- **Två infällda framfickor.**
- **Resår i midjan.**
- **Dragkedja i grenen.**
- **Dubbla tumstocks fickor.**
- **Benficka med lock och kardborrlås.**
- **Mobilficka.**
- **Två utanpåliggande knäfickor med färgade applikationer.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Närmare information om storlekar och färger hittar du under QR-koden.

Hängselbyxa i färgkombination **kornblått / marin** under nr 091331.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Knäppe för byxor | Blixtlås |
| Antal knäfickor | 2 |
| Material | bomull, polyester |
| Byxavslut | rak, öppen |
| Spänne | Säkerhetslås på axelremmarna |
| Sidofickor | isatt |
| Benficka med lock och kardborrlås | ja |
| Antal måttstocks-fickor | 2 |
| Bröstlappsficka | med lock och kardborrlås |
| Antal benfickor | 1 |
| Mobilficka | ja |
| Storlek FR | 50C |
| Antal sidofickor | 2 |
| Konfektionsstorlek DE | 27 |
| Storlek IT | 50C |
| Serie | Highline |
| Specialtjänst | Textilberedning |
| Storlek ES | 50C |
| Kön | Herr |
| Tygsammansättning | 35% bomull |
| Tygsammansättning | 65 % polyester |
| Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m ² |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Kläder standard | UV-standard 801 |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar | varm, upp till 200 °C |
| Färg | skiffergrå / svart |
| Produktslag | Hängselbyxa |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Knäskydd Standard 1 par Typ KNEE | 091802 KNEE |
|----------------------------------|-------------|