

**Metallsågband 27×3660, Tänder per tum: 3/4H****Beställningsdata**

Ordernummer	173755 3/4H
GTIN	4045197275646
Artikelklass	12S

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX – produktionssågband med hög skärförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationsida.

Teknisk beskrivning

Längd	3660 mm
Bredd	27 mm
Tjocklek	0,9 mm

Spånvinkel	±10 grad
Tandning	combi
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad