



## Styrtapp, Storlek / tappdiameter: 1/13,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	156750 1/13,5
GTIN	4033591016583
Artikelklass	16C

### Beskrivning

#### Utförande:

**Styrtapp fast:** gasnitrerad, finsvarvad.

**Roterande tapp:** kantzonshärdad, slipad.

Storlek 01/2,4 till 1/8,4 – **fast styrtapp.**

Storlek 1/8,5 till 1/18 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

Storlek 2/11,5 till 2/13 – **fast styrtapp.**

Storlek 2/14 till 2/32 – **roterande tapp med kylmedelshål.**

#### Användningsdata:

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720 strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreppar för optimal spån borttagning.

### Teknisk beskrivning

totallängd	79 mm
tapp-Ø	13,5 mm
Skaft-Ø	6 mm
Produktslag	Styrtapp