

Garant**Maskingängtapp, vänstergänga HSS-E 6H, Nitrerat och ånganlöp, M-LH: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	132800 M16
GTIN	4045197072863
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Med kraftig spiralspets. **Styrdel med smörjspår**, men utan spånspår.

Fördel:

Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	2 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	14 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	M-LH

gänga	M16 LH
Beläggning	Nitrerat och ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		