

Garant**Maskin-gängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 14X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	132830 14X1,25
GTIN	4045197073112
Artikelklass	11H

Beskrivning

Utförande:
Med spiralspets.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	14 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	12,8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	11 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	MF
gänga	M14×1,25
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		