

Garant**Ställbar handbrottsch, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160600 18
GTIN	4045197250919
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skärepparna är avbackade och rundslipade.

Teknisk beskrivning

Justerområde Ø	18 - 21 mm
Nominell Ø D _c	18 mm
skaftstorlek □	9 mm
Skärlängd L _c	65 mm
totallängd L	178 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig