



Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner, Typ: G2511-125



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 079312 G2511-125 |
| GTIN | 7322590042868 |
| Artikelklass | 03R |

Beskrivning

Utförande:

Kompakta och kraftfulla vinkelslipmaskiner. Arbetsvarvtalet sjunker endast omärkligt vid belastning. Säkerhetsstartmekanismen förhindrar oönskad start. Enhandsvinkelslipar i lätt och ergonomiskt utförande med komposithus och anslutningsstycke som är inställbart i längdled för att göra det enklare att komma åt på trånga ställen. Med spindellåsning och snabbjustering av skyddskåpa. **M14-fäste.**

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| vikt | 1,77 kg |
| tillverkarens beteckning | G2511-125 |
| maximala vibrationer enligt EN | 6,5 m/s ² |

| | |
|---|-------------------------|
| maximal luftförbrukning | 1020 l/min |
| rekommenderad slangdimension (invändig Ø) | 13 mm |
| maximal skiv-Ø | 125 mm |
| axeleffekt | 900 W |
| bullernivå | 84 dB(A) |
| maximalt varvtal: | 12000 min ⁻¹ |
| Tryckluftsanslutning | 3/8 tum |
| anslutningsgänga | BSP |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |