

**Garant****Ställbar handbrottsch, Ø DC: 21mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160600 21
GTIN	4045197250926
Artikelklass	110

**Beskrivning****Utförande:**

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.  
Skär med konisk skärfas; skärepparna är avbackade och rundslipade.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D <sub>c</sub>	21 mm
Justerområde Ø	21 - 24 mm
skaftstorlek □	11 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	76 mm
totallängd L	195 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig